

**Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNF: 12-28****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133402 12-28
GTIN	4045197594761
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Uporaba:****Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.****Tehnični opis**

Ø navoja	5,49 mm
Korakov na colo	28
Ø osnovne izvrtine	4,7 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 374
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	4 mm
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	3 mm
Globine navoja	16,44 mm
Korak navoja	0,907 mm
Vrsta navoja	UNF
Velikost navoja	12-28 UNF

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		