

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E, vaporizirani, M: M24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	134250 M24
GTIN	4045197075208
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Površina je vaporizirana.** Nevarnost hladne zvaritve je manjša.**Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	4
Število rezil Z	4
Korak navoja	3 mm
Ø navoja	24 mm
Ø osnovne izvrtine	21 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	18 mm
Celotna dolžina L	160 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	72 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M24
Prevleka	vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		