

Garant
Stebelni navojni rezkar 2xD, TiAlN, M: M4

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139515 M4
GTIN	4045197081728
Razred artikla	11J

Opis
Izvedba:

Korigirani navojni profil za rezkanje **natančnih notranjih navojev** (pazite na čvrsto vpetje).
S stranskim grezilom za izdelavo 90° grezenja.

Večji premer jedra, dva ozka geometrijsko optimizirana utora za odrezke, kot tudi specialno koničenje omogočajo dobro tvorjenje odrezkov in manjši pritisk pri rezanju.

Prednosti:
Grezenje in vrezovanje navoja v enem delovnem koraku!

Korak navoja: 0,7 mm

Ø vrtanja D_c : 3,24 mm

Dolžina rezil l_c : 8,9 mm

Dolžina držala L_s : 36 mm

Celotna dolžina L : 49 mm

Ø držala D_s : 6 mm

Tehnični opis

Ø vrtanja D_c	3,24 mm
Širina zareze e_1	0,7 mm
Podajanje f_z v aluminijevo litino	0,03 mm
Vrednost za programiranje grezenja l_1	9,4 mm
Korak navoja	0,7 mm
Maksimalni Ø grezenja D_1	4,3 mm
Število vpenjalnih utorov	2

Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	49 mm
Dolžina držala L _s	36 mm
Globine navoja	6
Velikost navoja	M4
Dolžina rezil l _c	8,9 mm
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	M-LH
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard za navoje	DIN 13
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Kot grezila	90 stopinj
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	brez
Notranja/zunanja uporaba	za notranje varnostne obroče
Vrsta izdelka	Navojni rezkar