

**Garant**
**Stebelni navojni rezkar 2xD, TiAlN, M: M8**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	139515 M8
GTIN	4045197081759
Razred artikla	11J

**Opis**
**Izvedba:**

**Korigirani navojni profil** za rezkanje **natančnih notranjih navojev** (pazite na čvrsto vpetje).  
**S stranskim grezilom** za izdelavo 90° grezenja.

Večji premer jedra, dva ozka geometrijsko optimizirana utora za odrezke, kot tudi specialno koničenje omogočajo dobro tvorjenje odrezkov in manjši pritisk pri rezanju.

**Prednosti:**
**Grezenje in vrezovanje navoja v enem delovnem koraku!**

Korak navoja: 1,25 mm

Ø vrtanja  $D_c$ : 6,45 mm

Dolžina rezil  $l_c$ : 17,2 mm

Dolžina držala  $L_s$ : 40 mm

Celotna dolžina  $L$ : 74 mm

Ø držala  $D_s$ : 10 mm

**Tehnični opis**

Maksimalni Ø grezenja $D_1$	8,3 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Širina zareze $e_1$	1,25 mm
Korak navoja	1,25 mm
Ø vrtanja $D_c$	6,45 mm
Vrednost za programiranje grezenja $l_1$	18,2 mm
Podajanje $f_z$ v aluminijevo litino	0,065 mm

Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Celotna dolžina L	74 mm
Dolžina držala L <sub>s</sub>	40 mm
Globine navoja	12
Velikost navoja	M8
Dolžina rezil l <sub>c</sub>	17,2 mm
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	M-LH
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard za navoje	DIN 13
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Kot grezila	90 stopinj
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	brez
Notranja/zunanja uporaba	za notranje varnostne obroče
Vrsta izdelka	Navojni rezkar