

**Stebelni navojni rezkar 2×D, TiAlN, M: M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	139650 M3
GTIN	4045197081889
Razred artikla	11J

Opis**Izvedba:**

Korigirani navojni profil za rezkanje **natančnih notranjih navojev**, (pazite na čvrsto vpetje).

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

Priporočljivi naslednik je art. 139640.

Vrsta navoja: M-LH

Vrsta navoja: M

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: VHM

Standard za navoje: DIN 13

Držalo: DIN 6535 HA s h6

z notranjim hlajenjem: false

Število zob Z: 3

Globina vrtanja za zaprto in skožno izvrtino: 2,0×D

Korak navoja: 0,5 mm

Ø vrtanja d_1 : 2,4 mm

maksimalna globina uporabe l_1 : 6,2 mm

Dolžina držala L_s : 28 mm

Celotna dolžina $L_{celotna}$: 42 mm

Tehnični opis

Korak navoja	0,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Podajanje f_z v jeklo < 750 N/mm ²	0,006 mm
Število zob Z	3

maksimalna globina uporabe l_1	6,2 mm
Globina vrtanja za zaprto in skožno izvrtino	2,0×D
Ø vrtanja d_1	2,4 mm
Ø držala	4 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	42 mm
Dolžina držala L_s	28 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Ø vrtanja	2,4 mm
Polni profil	da
Globine navoja	6 mm
Velikost navoja	3
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard za navoje	DIN 13
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti in skožni izvrtini
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	zelena