

Garant
Stebelni navojni rezkar 2xD, TiAlN, M: M10

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139515 M10
GTIN	4045197081766
Razred artikla	11J

Opis
Izvedba:

Korigirani navojni profil za rezkanje **natančnih notranjih navojev** (pazite na čvrsto vpetje).
S stranskim grezilom za izdelavo 90° grezenja.

Večji premer jedra, dva ozka geometrijsko optimizirana utora za odrezke, kot tudi specialno koničenje omogočajo dobro tvorjenje odrezkov in manjši pritisk pri rezanju.

Prednosti:
Grezenje in vrezovanje navoja v enem delovnem koraku!

Korak navoja: 1,5 mm

Ø vrtanja D_c : 8,08 mm

Dolžina rezil l_c : 22,1 mm

Dolžina držala L_s : 45 mm

Celotna dolžina L : 79 mm

Ø držala D_s : 12 mm

Tehnični opis

Vrednost za programiranje grezenja l_1	23,4 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Širina zareze e_1	1,5 mm
Ø vrtanja D_c	8,08 mm
Korak navoja	1,5 mm
Maksimalni Ø grezenja D_1	10,3 mm
Podajanje f_z v aluminijevo litino	0,065 mm

Ø držala D _s	12 mm
Celotna dolžina L	79 mm
Dolžina držala L _s	45 mm
Globine navoja	15
Velikost navoja	M10
Dolžina rezil l _c	22,1 mm
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	M-LH
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard za navoje	DIN 13
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Kot grezila	90 stopinj
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	brez
Notranja/zunanja uporaba	za notranje varnostne obroče
Vrsta izdelka	Navojni rezkar