

Garant

Enozobi navojni rezkar 2xD, TiAlN, M: M2,5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139610 M2,5
GTIN	4045197509697
Razred artikla	11J

Opis

Izvedba:

Korigirani navojni profil za rezkanje **natančnih notranjih navojev** (pazite na čvrsto vpetje). Zelo čvrsti **enzobni** navojni rezkar, **izredno primeren zlasti za GFK, CFK in grafit**. Primeren tudi za **zlitine na osnovi titana in niklja** in **kaljena jekla do 63 HRC**

Prednosti:

Bistveno manjše radialno izpodrivanje kot pri večzobih stebelnih navojnih rezkarjih.

Napotek:

Enozobi navojni rezkarji **izključno za rezkanje notranjih navojev**. Osnovna izvrtina (po potrebi z grezenjem) **mora biti predhodno izdelana!**

Tehnični opis

Maksimalna globina uporabe L_c	6 mm
Korak navoja	0,45 mm
Število vpenjalnih utorov	5
Število zob Z	5
Podajanje f_z v jeklo $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
\varnothing držala D_s	3 mm
Celotna dolžina L	32 mm
Podajanje f_z v CFK	0,02 mm
Dolžina držala L_s	18 mm
z notranjim hlajenjem	ne

Globine navoja	5 mm
Velikost navoja	M2,5
Nazivni $\varnothing D_c$	1,9 mm
Prevesna dolžina L_1	6 mm
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard za navoje	DIN 13
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Uporaba pri načinu vrtnja	do $2 \times D$ pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnja	do $2 \times D$ pri zaprti in skožnji izvrtini
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	zelena
Notranja/zunanja uporaba	za notranje varnostne obroče
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	300 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	300 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	60 m/min	H

Jeklo < 60 HRC	primerno	40 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	60 m/min	S
GFK	primerno	100 m/min	N
CFK	primerno	100 m/min	N
Grafit	primerno	150 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		