



Stebelni navojni rezkar 2×D, TiAlN, M: M6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139650 M6
GTIN	4045197081919
Razred artikla	11J

Opis

Izvedba:

Korigirani navojni profil za rezkanje **natančnih notranjih navojev**, (pazite na čvrsto vpetje).

Notranje dovajanje hladilnega sredstva.

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

Priporočljivi naslednik je art. 139640.

Vrsta navoja: M-LH

Vrsta navoja: M

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: VHM

Standard za navoje: DIN 13

Držalo: DIN 6535 HA s h6

z notranjim hlajenjem: da

Število zob Z: 3

Globina vrtanja za zaprto in skožno izvrtino: 2,0×D

Korak navoja: 1 mm

Ø vrtanja d₁: 4,8 mm

maksimalna globina uporabe l₁: 12,5 mm

Dolžina držala L_s: 36 mm

Celotna dolžina L_{celotna}: 55 mm

Tehnični opis

Podajanje f _z v jeklo < 750 N/mm ²	0,02 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø vrtanja d ₁	4,8 mm

Število zob Z	3
maksimalna globina uporabe l_1	12,5 mm
Korak navoja	1 mm
Globina vrtanja za zaprto in skožno izvrtino	$2,0 \times D$
Ø držala	6 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	55 mm
Dolžina držala L_s	36 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø vrtanja	4,8 mm
Polni profil	da
Globine navoja	12 mm
Velikost navoja	6
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard za navoje	DIN 13
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Uporaba pri načinu vrtanja	do $2 \times D$ pri zaprti in skožni izvrtini
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	zelena