

Garant
HPC svedri za globoke izvrtine, cilindrično držalo DIN 6535 HA 25 × D, TiAlN, Ø DC h7: 5,5mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	123693 5,5
GTIN	4045197320650
Razred artikla	11E

Opis
Izvedba:

S spiralnim utorom, s **4 faznimi vodilnimi ploskvami** in internimi hladilnimi kanali. Visokozmogljivi svedri za globoke izvrtine nove generacije v HPC-področju. **S 135° kotom konice** in **toleranca rezil h7** za optimalno izdelavo globokih izvrtin. **Visoka natančnost prileganja in okroglost izvrtin.**

Napotek:

Za procesno varno uporabo svedrov za globoke izvrtine 16×D je potrebno predhodno centriranje z art. 121068–121130 ali vodilna izvrtina 4×D s svedrom za vodilne izvrtine art.122736. Za globoke izvrtine od 20×D je treba obvezno izdelati vodilno izvrtino do maksimalne globine vrtanja s svedrom za vodilne izvrtine art. 122736. **Izdelava vodilne izvrtine povečuje procesno varnost.** Glejte tudi stran 129/130.

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c \cdot 1$

Standard: Tovarniški standard

Toleranca nazivnega Ø: h7

Število rezil Z: 2

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 159,8 mm

Toleranca nazivnega Ø: h7

Celotna dolžina L: 205 mm

Ø držala D_s : 6 mm

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm²: 0,12 mm/v

Tehnični opis

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,12 mm/v
Število rezil Z	2

Dolžina utorov L_c	168 mm
Nazivni $\varnothing D_c$	5,5 mm
Toleranca nazivnega \varnothing	h7
\varnothing držala D_s	6 mm
Celotna dolžina L	205 mm
Standard	Tovarniški standard
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	159,8 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Izvedba	25×D
Kot konice	135 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 40 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Potreben je pilotni sveder	da, pilotni sveder
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	95 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	45 m/min	M
GG(G)	primerno	85 m/min	K
Uni	primerno		

mokro maks.

primerno