



Hitrozamenljiva glava za stružne nože, Tip: E



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	318000 E
GTIN	2050002064584
Razred artikla	36A

Opis

Uporaba:

Glavo držala s plano brušeno osnovno površino položite na čim bolj ravno podlago in jo pritrdite. Pred tem je treba izvrtino centrirne plošče ustrezno postružiti. Naravnanje poteka z vpetim držalom in nožem za notranje struženje, ki sta poravnana pravokotno na plano ploščo. Nato kazalec pomaknite na oznako 0 na skali in trdno privijte vpenjalni vijak. Za natančno struženje ali grobo odrezovanje je priporočljivo, da zatič zavarujete z 2 moznikoma. Izvrtine zato so izdelane.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 ročico ekscentra za art. 318000 in 1 vpenjalnim ključem za art. 318100; 318200.

Tehnični opis

maksimalna pogonska moč stružnice	5 kW
Višina	66 mm
Ø izvrtine glave	20 mm
maksimalni preves A	69 mm
Tip	E
Ø izvrtine centrirne plošče	10 mm
maksimalna širina sani SB	120 mm

Širina	137 mm
maksimalna višina stružnega noža h	25 mm
Vrsta izdelka	Držalo za stružni nož

Pribor

Hitrozamenljivo držalo nožev za notranje struženje Tip E	318200 E
Hitrozamenljivo držalo stružnih nožev Tip E25/100	318100 E25/100
Hitrozamenljivo držalo stružnih nožev Tip E20/100	318100 E20/100