

**Garant****Strojni navojni svedri HSS-E-PM, neprevlečeni, M: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	134620 M6
GTIN	4045197075628
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

**Jeklo HSS-E-PM za visoko odpornost proti obrabi in izrazita spirala v desno**, za optimalno odvajanje odrezkov.

**Tehnični opis**

Ø navoja	6 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	1 mm
Ø osnovne izvrtine	5 mm
Število rezil Z	3
Standard	DIN 371
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	18 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M6

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	15 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	9 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		