


Garant**SNMG 120404, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251142 HB7415-1
GTIN	4062406749385
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7415-1
Globina reza a_p	0,2 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Glavna uporaba	S
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	TIS

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave

Groba/gladilna obdelava

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje