

**Stebelni navojni rezkar 2×D, TiAlN, M×korak: 24X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	139670 24X1,5
GTIN	4045197082374
Razred artikla	11J

**Opis****Izvedba:**

**Korigirani navojni profil** za rezkanje **natančnega notranjega finega navoja** (pazite na čvrsto vpetje). **Notranje dovajanje hladilnega sredstva.**

**Napotek:**

**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**

**Priporočljiv naslednik je art. 139665.**

Vrsta navoja: MF-LH

Vrsta navoja: MF

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: VHM

Standard za navoje: DIN 13

Držalo: DIN 6535 HA s h6

z notranjim hlajenjem: da

Število zob Z: 5

Globina vrtanja za zaprto in skožno izvrtino: 1,5 × D

Korak navoja: 1,5 mm

Ø vrtanja d<sub>1</sub>: 16 mm

maksimalna globina uporabe l<sub>1</sub>: 36,7 mm

Dolžina držala L<sub>s</sub>: 48 mm

Celotna dolžina L<sub>celotna</sub>: 90 mm

**Tehnični opis**

Podajanje f <sub>z</sub> v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,065 mm
Ø vrtanja d <sub>1</sub>	16 mm
Število zob Z	5

Število vpenjalnih utorov	5
Globina vrtanja za zaprto in skožno izvrtino	1,5 × D
Korak navoja	1,5 mm
Ø držala	16 mm
maksimalna globina uporabe I <sub>1</sub>	36,7 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	90 mm
Dolžina držala L <sub>s</sub>	48 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø vrtanja	16 mm
Polni profil	da
Globine navoja	28 mm
Velikost navoja	24×1,5
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	MF-LH
Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard za navoje	DIN 13
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti in skožni izvrtini
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	zelena
Notranja/zunanja uporaba	za notranje varnostne obroče