

**Garant****VNMG 160404, Zvrst: HB7415-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251732 HB7415-1
GTIN	4062406749446
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7415-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Glavna uporaba	S
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Lomilec odrezkov	TIS
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	HM

Globina reza $a_p$	0,2 - 2 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje