


Garant**CC.T 060204, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260052 HB7415-1
GTIN	4062406749538
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	TIS
Radij rezila	0,4 mm
Toleranca	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	S
Zvrst	HB7415-1
ISO-oznaka obračalne ploščice	CC.T 060202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje