

Garant**VC.T 160402, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261370 HB7415-1
GTIN	4062406749774
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Lomilec odrezkov	TIS
Zvrst	HB7415-1
Globina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Toleranca	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	S

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160402
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje