


Garant**CNMG 09T304, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250050 HB7130-2
GTIN	4062406749248
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 09T304 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,15 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T304
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Rezalni material	HM

Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7130-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	VS
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje