


**Garant****CNMG 120408, Zvrst: HB7130-2**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250158 HB7130-2
GTIN	4062406749293
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Toleranca	M
Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNNG 120408
Lomilec odrezkov	VM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7130-2
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm

Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje