

Garant**DNMG 150612, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250864 HB7130-2
GTIN	4062406749972
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150612 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 220 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Lomilec odrezkov	VG
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Glavna uporaba	M
Radij rezila	1,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	HB7130-2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje