

Garant**VNMG 160404, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251732 HB7130-2
GTIN	4062406750022
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7130-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	VS

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje