

Garant**WNMG 080412, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252210 HB7130-2
GTIN	4062406750084
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080412 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2

Lomilec odrezkov: VG

Globina reza a_p : 1,5 - 6 mmPodajanje f : 0,25 - 0,6 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 220 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Zvrst	HB7130-2
Lomilec odrezkov	VG
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Glavna uporaba	M
Radij rezila	1,2 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje