

**Garant****WNMG 080404, Zvrst: HB7130-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251962 HB7130-2
GTIN	4062406750053
Razred artikla	21G

## Opis

WNMG 080404 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Lomilec odrezkov	VS
Rezalni material	HM
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Zvrst	HB7130-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje