

Garant**TCMT 110204, Zvrst: HB7130-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260952 HB7130-2
GTIN	4062406750329
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 110204 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	M

Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Zvrst	HB7130-2
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje