


**Stebelni navojni rezkar 1,5×D, TiAlN, M: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	139655 M6
GTIN	4045197082039
Razred artikla	11J

**Opis****Izvedba:**

**Korigirani navojni profil** za rezkanje **natančnih notranjih navojev** (pazite na čvrsto vpetje).  
**Z grezilom na strani držala** za izdelavo 90° grezenja. **Notranje dovajanje hladilnega sredstva.**

**Prednosti:**

**Grezenje in vrezovanje navoja v enem delovnem koraku!**

**Napotek:**

**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**

**Priporočljiva naslednika sta art. 139653 in 139654 (2×D).**

Vrsta navoja: M

Vrsta navoja: M-LH

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: VHM

Standard za navoje: DIN 13

Držalo: DIN 6535 HA s h6

z notranjim hlajenjem: da

Število zob Z: 3

Korak navoja: 1 mm

Ø vrtanja  $d_1$ : 4,68 mm

Dolžina držala  $L_s$ : 36 mm

Celotna dolžina  $L_{celotna}$ : 59 mm

Ø držala: 8 mm

maksimalni Ø grezenja  $d_3$ : 6,6 mm

**Tehnični opis**

Ø vrtanja $d_1$	4,68 mm
-----------------	---------

Podajanje $f_z$ v jeklo < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
Korak navoja	1 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Vrednost za programiranje grezenja $l_1$	10,2 mm
maksimalni $\varnothing$ grezenja $d_3$	6,6 mm
Število zob Z	3
$\varnothing$ držala	8 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	59 mm
Dolžina držala $L_s$	36 mm
z notranjim hlajenjem	da
$\varnothing$ vrtanja	4,68 mm
Polni profil	da
Globine navoja	9 mm
Velikost navoja	6
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	M-LH
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard za navoje	DIN 13
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Kot grezila	90 stopinj
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	zelena