

Garant**VC.T 110304, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261366 HB7130-2
GTIN	4062406750442
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 110304 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Glavna uporaba	M

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	HB7130-2
Toleranca	M
Lomilec odrezkov	VS
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje