


Garant**SCMT 09T308, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260763 HB7130-2
GTIN	4062406750497
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 09T308 HB7130-2 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7130-2

Lomilec odrezkov: VM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Podajanje f: 0,1 - 0,4 mm/v

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7130-2
Lomilec odrezkov	VM

ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Toleranca	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje