



Stebelni navojni rezkar 2×D, TiAlN, M×korak: 3X0,35



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139670 3X0,35
GTIN	4045197273543
Razred artikla	11J

Opis

Izvedba:

Korigirani navojni profil za rezkanje **natančnega notranjega finega navoja** (pazite na čvrsto vpetje).

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

Priporočljiv naslednik je art. 139665.

Vrsta navoja: MF-LH

Vrsta navoja: MF

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: VHM

Standard za navoje: DIN 13

Držalo: DIN 6535 HA s h6

z notranjim hlajenjem: false

Število zob Z: 3

Globina vrtanja za zaprto in skožno izvrtino: 2,0×D

Korak navoja: 0,35 mm

Ø vrtanja d₁: 2,55 mm

maksimalna globina uporabe l₁: 6,2 mm

Dolžina držala L_s: 28 mm

Celotna dolžina L_{celotna}: 39 mm

Tehnični opis

Podajanje f _z v jeklo < 750 N/mm ²	0,006 mm
Globina vrtanja za zaprto in skožno izvrtino	2,0×D
Korak navoja	0,35 mm

Število zob Z	3
Ø vrtanja d_1	2,55 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala	3 mm
maksimalna globina uporabe l_1	6,2 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	39 mm
Dolžina držala L_s	28 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Ø vrtanja	2,55 mm
Polni profil	da
Globine navoja	6 mm
Velikost navoja	3×0,35
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	MF-LH
Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard za navoje	DIN 13
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti in skozi izvrtini
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	zelena
Notranja/zunanja uporaba	za notranje varnostne obroče