

**Garant****Strojni navojni svedri DIN 376, vaporizirani, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	134980 M5
GTIN	4045197446244
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****vse velikosti =DIN 376 (= zožen Ø držala) – za večje globine obdelave.****Tehnični opis**

Korak navoja	0,8 mm
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Ø navoja	5 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D <sub>s</sub>	3,5 mm
Celotna dolžina L	70 mm
4-kotno držalo □	2,7 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	15 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M5
Prevleka	vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		