



Strojni navojni svedri, vaporizirani, M: M12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	135250 M12
GTIN	4045197076267
Razred artikla	12H

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	12 mm
Ø osnovne izvrtine	10,2 mm
Korak navoja	1,75 mm
Število rezil Z	3
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	9 mm
Celotna dolžina L	110 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	36 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M12
Prevleka	vaporizirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13

Oblika prisekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		