



Vrtljiva stružna konica, precizna izvedba Kot konice 60°/30°, Morse konus: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	321100 4
GTIN	2050002064560
Razred artikla	34D

Opis

Izvedba:

- **Izredno vitko ohišje in visoka točnost krožnega teka.**
- **Precizni iglični in aksialni ležaji omogočajo maksimalno odstopanje 0,003 mm pri zelo majhnem \emptyset ohišja.**
- **Konus in poševni deli so iz kaljenega ležajnega jekla (61–63 Rockwell).**

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za struženje in brušenje, **pri katerem sta potrebna majhen \emptyset glave in velika natančnost.**

Tehnični opis

maksimalni \emptyset konic 30° A	40 mm
maksimalni \emptyset konic 60° A	12,5 mm
\emptyset ohišja D	45 mm
za maso obdelovanca	500 kg
Uporabna dolžina B	80 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,003 mm
Morsekonus	MK4

Vrsta izdelka

Centrirna konica