

Garant**VC.T 160404, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261458 HB725-1
GTIN	4062406766146
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160404 HB725-1 Zvrst: HB725-1
Lomilec odrezkov: UM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Lomilec odrezkov	UM1
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB725-1
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Toleranca	M

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	UNI
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje