

Garant**Ozki kolutni rezkar, neprevlečeni, \varnothing × širina js16 × k11: 160X10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	185500 160X10
GTIN	4045197097781
Razred artikla	11U

Opis**Izvedba:**

Kovinski kolutni rezkarji, ki režejo tristransko, imajo povečano debelino ob izvrtini in utor za zagozdo. Križno ozobljeni: zaradi izmenično poševnega ozobljenja režejo rezkarji tudi pri velikih globinah zelo mirno.

Uporaba:

Za **rezkanje zarez ali odrezovanje**, ko morajo biti površine stranskih ploskev obdelovanca ravne in čiste.

Napotek:

f_z za $a_e = 0,1 \times D$.

Tehnični opis

\varnothing rezila D_c	160 mm
\varnothing izvrtine H7	40 mm
Širina reza	10 mm
Število zob Z	36

Podajanje f_z v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,11 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 5
Standard	DIN 1834 A
Profil rezkanja	križno ozobljeni
Tip	N
Toleranca nazivnega \emptyset	js16
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo $< 500 \text{ N/mm}$	primerno	19 m/min	P
Jeklo $< 750 \text{ N/mm}$	primerno	19 m/min	P
Jeklo $< 900 \text{ N/mm}$	primerno	19 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	pogojno primerno	9 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	180 m/min	N
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		