

**Garant****VC.T 160402, Zvrst: HB7130-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261370 HB7130-2
GTIN	4062406769253
Razred artikla	21G

## Opis

VCMT 160402 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Radij rezila	0,2 mm
Lomilec odrezkov	VS
Zvrst	HB7130-2
Toleranca	M
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 270 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160402
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje