

KERN**Števena tehtnica, tip CIB, maksimalno območje tehtanja: 3kg**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 479541 3 |
| GTIN | 4045761214880 |
| Razred artikla | 47D |

Opis

Izvedba:

- **Natančna števena tehtnica z avtomatskim referenčnim optimiziranjem (stopenjsko izboljšanje povprečne vrednosti mase tehtanih delcev).**
- **Možnost programiranja končne kosovne vrednosti ali mase z akustičnim signalom.**
- **Pomnilnik vsot štetja za povzemanje enakih vrednosti v celotnem številu kosov in celotni masi.**
- **Možnost izbire referenčnega števila kosov ali referenčne mase.**
- **Omrežno ali baterijsko napajanje.**
- **Program za nastavitev CAL:: za nastavljanje točnosti (zunanja utež, ki je potrebna za nastavitev, po ponudbi).**
- **Preklop prikaza s kosa na maso.**

Zaslon preverjanja teže: zvočna ali optična povratna informacija, če so tehtanja zunaj predhodno določene mejne vrednosti.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem 230 V/50 Hz, akumulatorjem in delovnim zaščitnim pokrovom.

Tehnični opis

| | |
|-----------|-------------------|
| Višina | 120 mm |
| Napajanje | Akumulatorska |
| Napajanje | Omrežno napajanje |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Nazivna napetost | 240 V |
| Minimalna kosovna masa | 1 g |
| Globina | 330 mm |
| Neto masa | 3,5 kg |
| Širina | 350 mm |
| Čas iznihanja | 2 s |
| Dimenzije tehtalne plošče | 315×215 mm |
| maksimalno območje tehtanja | 3 kg |
| Odčitavanje | 0,2 g |
| Sposobnost reproduciranja | 0,2 g |
| Linearnost | ±0,4 g |
| Kalibriranje | K2 |
| Vrsta izdelka | Števne tehtnice |

Storitve

| | |
|--|-----------|
| DAkkS-kalibriranje tehtnice maksimalno območje tehtanja 50 | 027710 50 |
| Kalibriranje tehtnice maksimalno območje tehtanja 50 kg | 027700 50 |