

**KERN****Števena tehtnica, tip CIB, maksimalno območje tehtanja: 6kg**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 479541 6      |
| GTIN                  | 4045761214897 |
| Razred artikla        | 47D           |

## Opis

### Izvedba:

- **Natančna števena tehtnica z avtomatskim referenčnim optimiziranjem (stopenjsko izboljšanje povprečne vrednosti mase tehtanih delcev).**
- **Možnost programiranja končne kosovne vrednosti ali mase z akustičnim signalom.**
- **Pomnilnik vsot štetja za povzemanje enakih vrednosti v celotnem številu kosov in celotni masi.**
- **Možnost izbire referenčnega števila kosov ali referenčne mase.**
- **Omrežno ali baterijsko napajanje.**
- **Program za nastavev CAL:: za nastavljanje točnosti (zunanja utež, ki je potrebna za nastavev, po ponudbi).**
- **Preklop prikaza s kosa na maso.**

Zaslon preverjanja teže: zvočna ali optična povratna informacija, če so tehtanja zunaj predhodno določene mejne vrednosti.

### Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem 230 V/50 Hz, akumulatorjem in delovnim zaščitnim pokrovom.

## Tehnični opis

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Minimalna kosovna masa    | 2 g           |
| Sposobnost reproduciranja | 0,5 g         |
| Napajanje                 | Akumulatorska |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Napajanje                   | Omrežno napajanje |
| maksimalno območje tehtanja | 6 kg              |
| Globina                     | 330 mm            |
| Širina                      | 350 mm            |
| Nazivna napetost            | 240 V             |
| Linearnost                  | ±1 g              |
| Neto masa                   | 3,6 kg            |
| Dimenzije tehtalne plošče   | 315×215 mm        |
| Odčitavanje                 | 0,5 g             |
| Višina                      | 120 mm            |
| Čas iznihanja               | 2 s               |
| Kalibriranje                | K2                |
| Vrsta izdelka               | Števne tehtnice   |

## Storitve

|  |           |
|--|-----------|
| DAkKS-kalibriranje tehtnice maksimalno območje tehtanja 50 | 027710 50 |
| Kalibriranje tehtnice maksimalno območje tehtanja 50 kg    | 027700 50 |