


Garant**CC.T 060202, Zvrst: HU7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260050 HU7315-1
GTIN	4062406769819
Razred artikla	21G

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 060202
Zvrst	HU7315-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AF
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	N
Prevleka	neprevlečeni
Toleranca	G
Rezalni material	HM

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 600 m/min
Globina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje