

**Garant****Garnitura ročnih navojnih svetrov, neprevlečeni, M: M1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130150 M1
GTIN	4045197065216
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

3-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila.**  
Vel. M2,3 in M2,6 s starim profilom DIN.

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	0,75 mm
Korak navoja	0,25 mm
Ø navoja	1 mm
Standard	DIN 352
Ø držala D <sub>s</sub>	2,5 mm
Celotna dolžina L	25 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Rezalni material	HSS
Globine navoja	2 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M1

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	A
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do $3 \times D$ pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do $3 \times D$ pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		

