

**Garant****VC.T 110302, Zvrst: HU7315-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261364 HU7315-1
GTIN	4062406770020
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	HM
Zvrst	HU7315-1
Podajanje $f$	0,03 - 0,25 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 600 m/min
Prevleka	neprevlečeni
Lomilec odrezkov	AF

ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 110302
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	N
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje