

Garant**ZCMX 10T304, Zvrst: HBZ035**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268433 HBZ035
GTIN	4062406770112
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 20 mm

Zvrst: HBZ035

Globina reza a_p : 0,4 - 2 mm

Podajanje pri struženju: 0,1 - 0,3 mm

Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,12 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 190 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HBZ035
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 190 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Podajanje pri struženju	0,1 - 0,3 mm
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 10T304
Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,12 mm
Ustrezno za Ø orodja D _c	20 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje