

HOLEX®**Navojne čeljusti 6g, M: M30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140320 M30
GTIN	4045197530233
Razred artikla	12K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; $\geq M3$ z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Vrsta navoja: M

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: HSS

Standard: EN 22568

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 3,5 mm

Zunanji Ø: 65 mm

Višina: 25 mm

Tehnični opis

Višina	25 mm
Korak	3,5 mm
Zunanji Ø	65 mm

Kakovost	DIN 13 6g
Velikost navoja	30
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni