

HOLEX®**Navojne čeljusti 6g, M: M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140320 M10
GTIN	4045197083302
Razred artikla	12K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; $\geq M3$ z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Vrsta navoja: M

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: HSS

Standard: EN 22568

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 1,5 mm

Zunanji \varnothing : 30 mm

Višina: 11 mm

Tehnični opis

Višina	11 mm
Korak	1,5 mm
Zunanji \varnothing	30 mm

Kakovost	DIN 13 6g
Velikost navoja	10
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni