

**Garant****VHM-posnemalnik zarobka, spiralni 90°, neprevlečeni, Ø h6 DC: 0,5mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	208154 0,5
GTIN	4062406774721
Razred artikla	11X

## Opis

### Izvedba:

Posnemalnik zarobka s **poliranimi prostori za odrezke** in **ostrimi rezili** posebej za obdelavo aluminija in umetne mase.

Toleranca: **Mera S = +/-0,2 mm.**

**Kot konice = +/-5 kotnih minut.**

**Odlične kakovosti površine** zaradi **kota spirale 35°.**

### Uporaba:

Izjemno primerno za **posnemanje** in **odstranjevanje zarobka** robov obdelovancev in za **obdelavo kontur.**

## Tehnični opis

Mera S	0,3 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	3 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Posnemanje roba	45 stopinj
Število zob Z	3
Ø rezila D <sub>c</sub>	0,5 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Podajanje f <sub>z</sub> v aluminij s kratkimi odrezki	0,01 mm
Podajanje f <sub>z</sub> v PMMA akril	0,01 mm
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Toleranca nazivnega $\varnothing$	h6
Kot spirale	35 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	480 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	440 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	210 m/min	N
PEEK	primerno	150 m/min	N
PVDF GF20	primerno	150 m/min	N
POM GF25	primerno	150 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	150 m/min	N
PEEK GF30	primerno	130 m/min	N
PTFE CF25	primerno	160 m/min	N
Honeycomb sendvič	primerno	300 m/min	N
Cu	primerno	160 m/min	N
CuZn	primerno	200 m/min	N
mokro maks.	primerno		

