

**HM-žagin list, Tip: 165T24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078212 165T24
GTIN	4002395369720
Razred artikla	07A

Opis**Izvedba:**

Prevleka PTFE (teflon): zmanjša trenje za hitrejša in hladnejša reza. Ščiti pred korozijo in nabiranjem smole. Lasersko izrezane vibracijske zareze: za manjše vibracije in natančnejša reza. Zareze so napolnjene s poliuretanom in delujejo kot blažilniki, tako da vibracije ne dosežejo zob iz karbidne trdine. Kakovostno lasersko izrezano jeklo: zagotavlja natančne reze. Zobje iz karbidne trdine s kobaltom: dalj časa ostanejo ostri in omogočajo čiste reze. Optimizirano za akumulatorska orodja, izjemno majhna širina rezov za dolg čas delovanja z enim polnjenjem akumulatorja. Vse vrste lesa: mehki/trdi les, vezani les, prevlečene plošče, melamin, MDF. Standardni žaginski listi brez teflonske prevleke in vibracijskih zarez.

Tehnični opis

Ø lista D	165 mm
Ø izvrtine	15,87 mm
Število zob	24
Primerno za materiale	les

Vrsta izdelka

List krožne žage