

**Garant****Brusna telesa iz porcelana Valj (poševno), Poliranje, Tip: 0205CA****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 501590 0205CA |
| GTIN                  | 4062406372859 |
| Razred artikla        | 58F           |

**Opis****Izvedba:**

**Brusna telesa iz porcelana** (brez brusnih zrn) **nimajo** učinka odstranjevanja.

**Uporaba:**

Za **poliranje** in **glajenje vseh materialov**. Ustvari **homogene, svetleče površine**. Idealno kot naslednji korak po predhodnem brušenju s keramičnimi brusnimi telesi in brusnimi telesi iz umetne mase.

**Tehnični opis**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Opis oblike                 | Valj (poševno) |
| Stopnja preciznosti         | Poliranje      |
| Dolžina                     | 5 mm           |
| Premer                      | 2 mm           |
| Serija                      | GMT            |
| Brusno sredstvo             | Porcelan       |
| Značilnost blagovnega imena | Poliranje      |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Vsebina       | 25 kg       |
| Vrsta izdelka | brusno telo |

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| Alu Mg            | geeignet   |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm  | geeignet   |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | geeignet   |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | geeignet   |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | geeignet   |                |            |
| Jeklo < 67 HRC    | geeignet   |                |            |
| Karbidna trdina   | primerno   |                |            |
| INOX              | geeignet   |                |            |
| Ti                | geeignet   |                |            |
| GG(G)             | geeignet   |                |            |
| CuZn              | geeignet   |                |            |
| Umetna masa, GFK  | geeignet   |                |            |
| mokro maks.       | geeignet   |                |            |