

Garant**VHM-posnemalnik zarobka, spiralni 90°, neprevlečeni, Ø h6 DC: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	208154 12
GTIN	4062406774837
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Posnemalnik zarobka s **poliranimi prostori za odrezke** in **ostrimi rezili** posebej za obdelavo aluminija in umetne mase.

Toleranca: **Mera S = +/-0,2 mm.**

Kot konice = +/-5 kotnih minut.

Odlične kakovosti površine zaradi **kota spirale 35°.**

Uporaba:

Izjemno primerno za **posnemanje** in **odstranjevanje zarobka** robov obdelovancev in za **obdelavo kontur.**

Tehnični opis

Ø rezila D _c	12 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Mera S	8,5 mm
Število zob Z	4
Ø držala D _s	12 mm
Posnemanje roba	45 stopinj
Celotna dolžina L	83 mm
Podajanje f _z v PMMA akril	0,085 mm
Podajanje f _z v aluminij s kratkimi odrezki	0,085 mm
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Toleranca nazivnega \varnothing	h6
Kot spirale	35 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	480 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	440 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	210 m/min	N
PEEK	primerno	150 m/min	N
PVDF GF20	primerno	150 m/min	N
POM GF25	primerno	150 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	150 m/min	N
PEEK GF30	primerno	130 m/min	N
PTFE CF25	primerno	160 m/min	N
Honeycomb sendvič	primerno	300 m/min	N
Cu	primerno	160 m/min	N
CuZn	primerno	200 m/min	N
mokro maks.	primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB

129100 HB