



Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, M: M20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	132680 M20
GTIN	4062406373917
Razred artikla	12I

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.

Univerzalni navojni sveder HOLEX Pro Tap.

Robustna izvedba za širok spekter materialov.

Izboljšan rezalni material HSS-E s prevleko TiN, ki zmanjšuje trenje. Tolerančni razred: ISO 2 6H

Tehnični opis

Celotna dolžina L	140 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 376
Korak navoja	2,5 mm
Ø osnovne izvrtine	17,5 mm
4-kotno držalo □	12 mm
Velikost navoja	M20
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	4
Globine navoja	60 mm
Ø navoja	20 mm
Kakovost	ISO 2 6H

Ø držala D _s	16 mm
Vrsta navoja	M
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skozi izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Serija	Pro Tap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	24 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	25 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	10 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	24 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	20 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	8 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	15 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		

mokro maks.

primerno