



**Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-3,
Zunanji Ø A / stožec: 250/6mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	310705 250/6
GTIN	4019208026077
Razred artikla	36S

Opis

Izvedba:

- Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
- Telo z manjšo maso in vztrajnostjo mase iz jekla.
- Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
- Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
- Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem.

Standard:

DIN 702-3.

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000 – 315200. **Za zaščito pred odrezki** glejte art. 312800.

Napotek:

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313120 – 313140.

DIN 702-3 ustreza staremu standardu DIN 55027.

Tehnični opis

4-kotnik za ključ K	12 mm
Maksimalno število vrtljajev	3000 min ⁻¹
Izvertina E	76 mm
Masa	28 kg
Velikost konusa	6
Višina s čeljustmi H ₂	124 mm
Število stojnih vijakov	4
Velikost stojnih vijakov	M12
Višina brez čeljusti H ₁	83 mm
Zunanji Ø A	250 mm
Centrirni Ø B	106,4 mm
Standard	DIN 702-3
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmi
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/310705-250/6>