



## Štiričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-3, Zunanji Ø A / stožec: 250/6mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 312705 250/6  |
| GTIN                  | 4019208524672 |
| Razred artikla        | 36S           |

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu za daljšo življenjsko dobo, primerno **za stroje z velikim številom vrtljajev.**

- **Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.**
- **Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.**
- **Telo z manjšo maso in vztrajnostjo mase iz jekla.**
- **Visoka točnost krožnega teka.**

#### Uporaba:

Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

#### Standard:

**DIN 702-3.**

#### Material:

Jeklo

#### Obseg dobave:

1 garnitura = 4 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven.

1 garnitura = 4 kaljene stružne čeljusti, s stopnjami navznoter.

1 vpenjalni ključ in ustrezni pritrdilni vijaki ali sprežniki za različne izvedbe glav.

#### Dodatni pribor:

**Za nadomestne in dodatne čeljusti** glejte art. 314100 – 315300. Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

**Napotek:**

DIN 702-3 ustreza staremu standardu DIN 55027.

**Tehnični opis**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Višina s čeljustmi H <sub>2</sub>   | 124 mm  |
| Izvertina E                         | 76 mm   |
| 4-kotnik za ključ K                 | 12 mm   |
| Ø centrirnega stožca B              | 106,39 mm                                     |
| Maksimalno število vrtljajev        | 3000 min <sup>-1</sup>                        |
| Število stojnih vijakov             | 4   |
| Zunanji Ø A                         | 250 mm  |
| Masa                                | 28,8 kg                                       |
| Velikost konusa                     | 6   |
| Višina brez čeljusti H <sub>1</sub> | 83 mm   |
| Velikost stojnih vijakov            | M12   |
| Standard                            | DIN 702-3                                     |
| Material                            | Jeklo   |
| Barvna koda za pribor               | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms |
| Vrsta izdelka                       | Planospiralne stružne glave                   |

**Pribor**

|   |            |
|---|------------|
| Garnitura osnovnih čeljusti, 4-delna, kaljene za tip glave 250 mm | 314100 250 |
| Garnitura čeljusti za vrtanje, 4-delna, trde za tip glave 250     | 315100 250 |
| Garnitura enodelnih čeljusti, 4-delna, mehke za tip glave 250 mm  | 314700 250 |