



**Štiričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-3,
Zunanji Ø A / stožec: 250/8mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	312705 250/8
GTIN	4019208026459
Razred artikla	36S

Opis

Izvedba:

- **Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.**
- **Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.**
- **Telo z manjšo maso in vztrajnostjo mase iz jekla.**
- **Visoka točnost krožnega teka.**

Kovano v utopu za daljšo življenjsko dobo, primerno **za stroje z velikim številom vrtljajev.**

Uporaba:

Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

Jeklo

Obseg dobave:

- 1 garnitura = 4 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven.
- 1 garnitura = 4 kaljene stružne čeljusti, s stopnjami navznoter.
- 1 vpenjalni ključ in ustrezni pritrdilni vijaki ali sprežniki za različne izvedbe glav.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314100 – 315300. Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

Napotek:

DIN 702-3 ustreza staremu standardu DIN 55027.

Tehnični opis

Masa	30,3 kg
Število stojnih vijakov	4
Velikost konusa	8
4-kotnik za ključ K	12 mm
Velikost stojnih vijakov	M16
Maksimalno število vrtljajev	3000 min ⁻¹
Višina brez čeljusti H ₁	83 mm
Višina s čeljustmi H ₂	124 mm
Ø centrirnega stožca B	139,735 mm
Zunanji Ø A	250 mm
Izvertina E	76 mm
Standard	DIN 702-3
Material	Jeklo
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmm
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/312705-250/8>