

Garant**GARANT Diabolo VHM-posnemalnik zarobka spiralni 120°, TiAlN, Ø h6 DC: 6Mmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	208167 6M
GTIN	4062406380410
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:****Odlične kakovosti površine** zaradi **kota spirale 35°**.Posebej za posnemalnike zarobka, razvite za **obdelavo v trdo**. Izboljšana prevleka Diabolo omogoča še daljšo življenjsko dobo in boljšo kakovost površine.Toleranca: **Mera S = ±0,2 mm. Kot konice ±5 kotnih minut**. Zelo dolgi posnemalniki zarobka za odlične rezultate posnemanja robov pri težko dostopnih konturah. Orodje brez konice.**Uporaba:**Izjemno primerno za **posnemanje** in **odstranjevanje zarobka** robov obdelovancev in za **obdelavo kontur**.**Tehnični opis**

Ø držala D _s	6 mm
Število zob Z	6
Posnemanje roba	30 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Podajanje f _z v jeklo < 60 HRC	0,02 mm
Majhen Ø D ₃	3 mm
Mera S	2,9 mm
Serija	Diabolo
Ø rezila D _c	6 mm

Velik $\varnothing D_2$	6 mm
Kot posnetja roba	60 stopinj
Celotna dolžina L	100 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	H
Toleranca nazivnega \varnothing	h6
Kot spirale	35 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Kot konice stožčastega grezila z notranjim hlajenjem	60 stopinj ne
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	rdeč
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	100 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	90 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	60 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno	35 m/min	H
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

